

# Фільтр MS12N-LF

Номер деталі: 535026

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Спечений фільтр з центробіжним сепаратором
Робочий тиск	0.8 bar...20 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав