

Фільтр MS4N-LF-1/4-CUV

Номер деталі: 535688

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 µm
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Спечений фільтр з центробіжним сепаратором
Максимальна об'єм конденсату	25 ml
Кришка контейнера	вбудований у вигляді металевої ємності
Робочий тиск	2 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата	1300 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	349 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Алюміній литий під тиском Кований алюмінієвий сплав

Особливості	Значення
Матеріал оглядового вікна	РА
Матеріал сепаратора	РОМ