

Електромагнітна котушка MSFW-24-50/60-EX

Номер деталі: 536932

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Мінімальний час дотягування	10 ms
Робочий цикл	100%
Коефіцієнт потужності $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики котушки	24 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA
Допустимі коливання частоти	+/- 5 %
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX)
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Захист від вибуху	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (CN) Зона 22 (ATEX) Зона 22 (CN)
ATEX-категорія, газ	II 3G
ATEX-категорія: пил	II 3D
Тип захисту Ex для газу	Ex nA IIC T4 X Gc
Тип, вибухозахисту Ex, пил	Ex tc IIIC T130°C Dc IP65
Температура навколишнього середовища	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C -5 °C...40 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP65
Максимальний момент дотягування розетки	0.4 Nm
Вага продукту	55 g
Електричне підключення	3-ріп Під'єднаннючі роз'єми за стандартом Festo для MSSD-F
Тип кріплення	3 накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт мідь Сталь
Матеріал обмотки	мідь