

# Поворотний фланець SNCL-12-R3

Номер деталі: 537794

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення   |
|--------------------------------------|--|
| Розмір                               | 12   |
| На підставі норм                     | ISO 21287  |
| Варіанти                             | Високий захист від корозії                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 3 - сильний опір корозії                         |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L                                   |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...90 °C                                   |
| Вага продукту                        | 20 g   |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                               |
| Матеріал кріплення                   | Кований алюмінієвий сплав<br>Із захисним кожухом |
| Матеріал підшипника                  | Пластик  |
| Матеріал гвинтів                     | високолегована нержавіюча сталь                  |