


Кріплення SMBZ-8-125/320

Номер деталі: 537808

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8
Конструкція	для стягуючої шпильки
Положення монтажу	Будь-який
Для поршня Ø	Ø125 - Ø320
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...120 °C
Момент дотягування	0.5 Nm
Вага продукту	14 g
Тип кріплення	Затикний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь