

# Вакуумметр VAM-63-V1/0-R1/4-EN

Номер деталі: 537811

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір манометра	63
Положення підключення	По центру на задній стороні
На підставі норм	EN 837-1
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Покриття
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Діапазон відображення	-1 bar...0 bar -30 inchHg...0 inchHg
Шкала	Подвійна шкала bar (зовні) inch hg (внутрішнє) / psi (внутрішнє)
Робочий тиск	-1 bar...0 bar
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Коефіцієнт постійного навантаження	0.75
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	83 g
Клас точності вимірювань	2,5
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Пневматичне з'єднання	R1/4
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	ABS
Матеріал оглядового вікна	PS