

Електронний модуль VMPA2-MPM-EMM-2

Номер деталі: 537985

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	2
Максимальна кількість котушок пневморозподільників	2
Номінальний струм втягування на кожен котушку електромагніту	100 mA до 30 ms
Номінальний струм зі зниженням струму	20 mA через 30 мс
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	20 g
Матеріал корпусу	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS