

Електронний модуль VMPA1-MPM-EMM-8

Номер деталі: 537988

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість міст для певморозподільників	4
Максимальна кількість котушок пнемморозподільників	8
Номінальний струм втягування на кожен котушку електромагніту	Від 80 мА до 25 мс
Номінальний струм зі зниженням струму	25 мА через 25 мс
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	20 g
Матеріал корпусу	ПОМ
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS