


# Прецизійний регулятор тиску MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z

Номер деталі: 538023

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	РС
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Прецизійний мембранний регулятор з пілотним керуванням
Функція регулятора	постійний тиск на виході З вторинним вихлопом
манометр	Підготовлено для G1/8
Робочий тиск	0.1 МПа...1.4 МПа 1 bar...14 bar
Діапазон регулювання тиску	0.05 bar...2.5 bar
Максимальний гістерезис тиску	0.02 bar
Потік на вторинному вихлопі	450 l/min
Стандартна номінальна витрата	2300 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1000 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж на передній панелі Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Пневматичний порт 3	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній