


З'єднувальний кабель NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

Номер деталі: 538227

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	4-40 UNC-2B
Вага продукту	1750 g
Електричне підключення 1	Роз'єм D-sub, 25-контактний
Електричне підключення 2	Відкритий кінець, 25-провідний
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Довжина кабелю	10 m
Властивості кабелю	Стандарт
Мінімальний радіус згину кабелю	105 mm
Діаметр кабелю	10.5 mm
Склад кабелю	20 x 0,25 мм ² + 5 x 0,34 мм ²
Ступінь захисту	IP65 IP67 в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал накидної гайки	PA
Матеріальні ущільнення	TPE-O