

Глушник UOM-1/4

Номер деталі: 538432

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	без ущільнення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Глушник відкритий
Робочий тиск генератора вакууму	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Тип кріплення	Можливість вкручування
Вага продукту	11.1 g
Пневматичне з'єднання	G1/4
Матеріал демпферної вставки	вспінений PU
Матеріал цапфи з гвинтом	POM
Матеріал корпусу	POM
Матеріал внутрішньої труби	Анодований алюмінієвий сплав