

Монтажна плита VMPA1-FB-AP-4-1-T1

Номер деталі: 538657

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Ширина | 42 mm 10.5 mm |
| Довжина | 107.3 mm |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 4 |
| Робочий тиск | -0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar |
| Пілотний тиск | 0.3 МПа...0.8 МПа 3 bar...8 bar |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C |
| Вага продукту | 185 g |
| Пневматичне з'єднання 2 | M7 |
| Пневматичне з'єднання 4 | M7 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал монтажної плити | Алюміній литий під тиском |