


# Монтажна плита VMPA2-FB-AP-2-1-T0

Номер деталі: 538677

FESTO



## Технічні дані

| Особливості   | Значення                               |
|---|--|
| Ширина  | 43 mm<br>21 mm                         |
| Довжина   | 107.3 mm                               |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 2                                      |
| Робочий тиск  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Пілотний тиск                                       | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Температура навколишнього середовища                | -5 °C...50 °C                          |
| Вага продукту                                       | 185 g                                  |
| Пневматичне з'єднання 2                             | G1/8                                   |
| Пневматичне з'єднання 4                             | G1/8                                   |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                     |
| Матеріал монтажної плити                            | Алюміній литий під тиском              |