


# Монтажний комплект SMBR-8-8/100-S6

Номер деталі: 538937

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8
Конструкція	Для пазу типу T
Положення монтажу	Будь-який
Для поршня Ø	Ø8 - Ø100
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-20 °C...120 °C
Вага продукту	20 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь