


Фільтр-глушник LFU-1/4

Номер деталі: 539132

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	G1/4
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	1 µm
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Робочий тиск	0 МПа...1.6 МПа 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Витрата по відношенню до атмосфери	4000 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Зменшення шуму	Зниження на 40 дБ
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Рівень шуму	78 dB(A)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	190 g
Пневматичне з'єднання	G1/4
Матеріал корпусу	PP