

Поворотний колектор GF-1/4-1/8

Номер деталі: 539291

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	8 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Нормальний потік 1-2,1 (6->0)	1730 l/min
Нормальний потік 1-2.X відкритий (6->0)	4050 l/min
Макс. швидкість обертання	3000 rpm
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	При роботі з водою використовуйте фільтр 5 мкм Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Максимальний момент дотягування	2.8 Nm
Номінальний момент дотягування	1.65 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS