

Фільтр-регулятор LFR-1/4-DB-7-5M-MINI

Номер деталі: 539689

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Mini
Ширина	44 mm
Модельний ряд	DB
Захист від спрацьовування	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 µm
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Фільтр-регулятор з манометром
Функція регулятора	З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
манометр	з манометром
Робочий тиск	0.15 МПа...1 МПа 1.5 bar...10 bar
Діапазон регулювання тиску	0.5 bar...7 bar
Максимальний гістерезис тиску	0.5 bar
Стандартна номінальна витрата	1000 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	200 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію з наскрізним отвором З кронштейном
Підключення манометра	G1/8
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал поворотної ручки	ПОМ
Матеріал фільтра	РЕ
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал ємності	РС