

Роз'єм MSSD-C-M16

Номер деталі: 539709

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	50
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	38 g
Електричне підключення	3-ріп Розетка кутова Форма А відповідно до DIN EN 175301-803 квадратна форма
Кабельний роз'єм	M16
Допустимий діаметр кабелю	6 mm...8 mm
Перетин з'єднання	1.5 mm ²
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...115 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріальні ущільнення	HNBR