

Роз'єм MSSD-E-M12

Номер деталі: 539711

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	50
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	11 g
Електричне підключення 1	Кутова розетка прямокутного дизайну, 3-ріп, форма С
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...300 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...250 V
Струмове навантаження при 40 °C	6 A
Кабельний роз'єм	M12
Допустимий діаметр кабелю	4 mm...6 mm
Перетин з'єднання	0.75 mm ²
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...115 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	РА-посилений
Кольор корпусу	Чорний
Матеріальні ущільнення	HNBR