

## Роз'єм MSSD-EB-M12

Номер деталі: 539712

FESTO



### Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	50
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	11 g
Електричне підключення	3-pin Розетка кутова Форма C відповідно до DIN EN 175301-803 квадратна форма
Кабельний роз'єм	M12
Допустимий діаметр кабелю	4 mm...6 mm
Перетин з'єднання	1.5 mm <sup>2</sup>
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-40 °C...125 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PA-посилений
Матеріальні ущільнення	HNBR