



Колектор LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Номер деталі: 540043

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Mini
Модельний ряд	DB
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	на Р-рейці Поршневий регулятор з безпосереднім керуванням
Функція регулятора	постійний тиск на виході З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Робочий тиск	0.15 МПа...1 МПа 1.5 bar...10 bar
Діапазон регулювання тиску	0.05 МПа...0.7 МПа 0.5 bar...7 bar 7 psi...100 psi
Максимальний гістерезис тиску	0.5 bar
Стандартна номінальна витрата	1000 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:::]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	1250 g
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Матеріал заглушки	Сталь Оцинкований
Матеріал розпірного болта	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнювального кільця	PVC
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	PA-посилений