


# Амортизатор YSR-4-4-C

Номер деталі: 540060

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Крок	4 mm
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	2 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	4 mm
Максимальна сила удару	100 N
Максимальне споживання енергії на один хід	0.6 J
Максимальне споживання енергії на годину	5600 J
Максимальна залишкова енергія	0.006 J
Сила скидання	0.7 N
Мінімальне зусилля введення	6.5 N
Вага продукту	5 g
Діапазон мас	1.2 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь