



# Плита регулятора VABF-S4-1-R2C2-C-10

Номер деталі: 540162

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	26 mm
На підставі норм	ISO 15407-2
Положення монтажу	Будь-який
Функція регулятора	постійний тиск на виході 3 вторинним вихлопом
Додатковий манометр	Можливий
Робочий тиск	1 MPa 10 bar
Діапазон регулювання тиску	0.2 MPa...0.85 MPa 2 bar...8.5 bar 29 psi...123.25 psi
Тиск на вході 1	0.5 bar...10 bar
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	448 g
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плиту
Підключення манометра	За допомогою кріпильного хомута
Матеріал панелі управління	РА
Матеріал корпусу контролера	Алюміній литий під тиском