


# Адаптер польової шини FBA-CO-SUB-9-M12

Номер деталі: 540324

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Протокол	CANopen DeviceNet
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	9
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	6
Електричне підключення 1, тип кріплення	2x гвинт 4-40 UNC-2A
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електропідключення 2, проект	Круглий
Електричне підключення 2, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 2, кабельна розетка	пряма
Електричне підключення 2, технологія підключення	M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	5
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	5
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Довжина кабелю	0.1 m
Діаметр кабелю	6.3 mm
Склад кабелю	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> Екранований
Номинальний переріз провідника	0.34 mm <sup>2</sup>
Ступінь захисту	IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)