

Монтажна плита VABS-S4-2S-G18-B-R3

Номер деталі: 541070

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	18 mm
На підставі норм	ISO 15407-2
Положення монтажу	Будь-який
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Робочий тиск	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Діапазон робочої напруги постійного струму	24 V
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Струмове навантаження при 40 °C	2 A
Ступінь забруднення	3
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC згідно UK EX Vorschriften Відповідно до правил RoHS Великобританії
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Gc (GB)
Захист від вибуху	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (UKEX)
ATEX-категорія, газ	II 3G
Тип захисту Ex для газу	Ex ec IIC T3 Gc X
Вибухова група, монтаж	IIC
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. температура поверхні	T3
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4 в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	192 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором Згідно ISO 15407-2

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском