

Відсічний клапан MS6N-EM1-1/4-S

Номер деталі: 541294

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Конструкція | поворотний повзунок |
| Спосіб приведення в дію | Вручну |
| Вихлопна функція | не регулюється |
| Тип контролю | прямий |
| Функція клапана | 3/2 бістабільний |
| Робочий тиск | 0 bar...18 bar |
| Значення C | 10.7 l/sbar |
| b значення | 0.56 |
| Стандартна номінальна витрата | 3000 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура середовища | -10 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Тип кріплення | за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Напрямок потоку | Не реверсивні |
| Вага продукту | 655 g |
| Пневматичний порт 1 | 1/4 NPT |
| Пневматичне з'єднання 2 | 1/4 NPT |
| Пневматичний порт 3 | Інтегрований глушник Без каналу |
| Матеріальні ущільнення | TPE-U (PU) |
| Матеріал корпусу | Алюміній литий під тиском |