

Трубка PAN-R-6X1,1-SI

Номер деталі: 541675

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	6 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	21 mm
Внутрішній Ø	3.8 mm
Мінімальний радіус вигину	16 mm
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0.0174 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм
Колір	Срібло
Твердість по шкалі Shore	D 62 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-A