

Манометр MA-27-25-R1/8

Номер деталі: 541734

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон відображення	0 bar...25 bar
Область відображення	0 psi...362.5 psi
Номинальний розмір манометра	27
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Робочий тиск	0 МПа...2.5 МПа 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	4
Ступінь захисту	IP43
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	R1/8
Матеріали, що контактують із середовищем	PA-посилений
Матеріал цапфи з гвинтом	PA посилений
Матеріал корпусу	PA
Матеріал оглядового вікна	PS

Особливості	Значення
Кольор корпусу	Чорний
Вага продукту	8 g
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Шкала	Подвійна шкала bar (зовні) psi (внутрішній)