

Роз'єм живлення NECU-G78G5-C2

Номер деталі: 543107

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61984
Дозвіл	с CSA us (OL)
Вага продукту	50 g
Електричне підключення 1	Розетка пряма, 7/8" ", 5-pin
Кодування роз'єму	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...250 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...250 V
Пропускна здатність по струму	8 A
Стійкість до стрибків напруги	2.5 kV
Допустимий діаметр кабелю	6 mm...12 mm
Перетин з'єднання	1.5 mm ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	Цинк литий під тиском, нікельований
Матеріальні ущільнення	FPM NBR
Матеріал штекерних контактів	Позолочений мідний сплав