

Пластикова трубка PEN-8X1,25-NT

Номер деталі: 543248

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	8 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	35 mm
Внутрішній Ø	5.7 mm
Мінімальний радіус вигину	22.5 mm
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-30 °C...60 °C
Вага виробу за довжиною	0.02327 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 8 мм Для ніпеля внут. Ø 6 мм з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 6 мм
Колір	Натуральний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE