

# З'єднувач KVI-CP-3-SSD

Номер деталі: 543252

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою
Вага продукту	48 g
Електричне підключення	5-pin Розетка Розетка пряма/вилка пряма M9 Роз'єм
Діапазон робочої напруги постійного струму	60 V
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	Латунь Нікельований
Матеріальні ущільнення	NBR
Положення монтажу	Будь-який