

Модуль розгалуження MS4-A-RMV-IPM-80

Номер деталі: 543500

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	150 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал порожнистого гвинта	Алюміній литий під тиском
Матеріал роз'єм модуля	Алюміній литий під тиском
Матеріал гвинтів	Сталь