

# Мембранний осушувач MS4N-LDM1-1/8-P10

Номер деталі: 543634

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Осушувач мембранний
Робочий тиск	3 bar...12.5 bar
Стандартна номінальна витрата	100 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Зниження точки роси тиску	20 K
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Температура середовища	2 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	2 °C...50 °C
Вага продукту	0,53 kg
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	1/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав