

Мембранний осушувач MS6N-LDM1-1/4-P20

Номер деталі: 543652

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Розмір | 6 |
| Модельний ряд | PC |
| Положення монтажу | по вертикалі +/- 5° |
| Конструкція | Осушувач мембранний |
| Робочий тиск | 3 bar...12.5 bar |
| Стандартна номінальна витрата | 200 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Експлуатація з мастилом неможлива |
| Зниження точки роси тиску | 20 K |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура зберігання | -20 °C...60 °C |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Температура середовища | 2 °C...50 °C |
| Температура навколишнього середовища | 2 °C...50 °C |
| Вага продукту | 1,05 kg |
| Тип кріплення | за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів |
| Пневматичний порт 1 | 1/4 NPT |
| Пневматичне з'єднання 2 | 1/4 NPT |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал ємності | Кований алюмінієвий сплав |