

Мембранний осушувач LDM1-D-MAXI-1000

Номер деталі: 543666

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---|
| Розмір | Maxi |
| Модельний ряд | D |
| Положення монтажу | по вертикалі +/- 5° |
| Конструкція | Осушувач мембранний |
| Робочий тиск | 3 bar...12.5 bar |
| Стандартна номінальна витрата | 1000 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [1:3:1] |
| Зниження точки роси тиску | 17 K |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура зберігання | -20 °C...60 °C |
| Температура середовища | 2 °C...50 °C |
| Температура навколишнього середовища | 2 °C...50 °C |
| Вага продукту | 2100 g |
| Тип кріплення | За допомогою аксесуарів |
| Матеріал корпусу | Цинк дитий під тиском |
| Матеріал ємності | Кований алюмінієвий сплав |