

Мембранний осушувач LDM1-1-D-MAXI-300

Номер деталі: 543673

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Модельний ряд	D
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Осушувач мембранний
Робочий тиск	3 bar...12.5 bar
Стандартна номінальна витрата	300 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Зниження точки роси тиску	20 K
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура середовища	2 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	2 °C...50 °C
Вага продукту	2000 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G1
Пневматичне з'єднання 2	G1
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав