


# Перетворювач сигналів SVE4-US-R-HM8-2N-M8

Номер деталі: 544220

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
UL Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Діапазон сигналу	0 - 10 V +/-0,3 V
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Комутаційний вихід	2xNPN
Функція перемикачання	Вільне програмування
Функція комутаційного елемента	перемикається
Захист від короткого замикання	синхронування
Стійкість до перевантажень	Наявне
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...30 V
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електропідключення 1, технологія підключення	M8x1 A-кодуювання згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксація гвинтом
Електричне підключення 2, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення	M8x1 A-кодуювання згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	4
Електропідключення 2, тип кріплення	Фіксація гвинтом
Вага продукту	19 g
Матеріал корпусу	ABS
Параметри налаштування	Teach-In
Ступінь захисту	IP65
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L