


Запобіжний вакуумний клапан ISV-M6

Номер деталі: 545997

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M6
Ефективність імпульсу при висуванні	0.8 MPa 8 bar
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Необхідна швидкість всмоктування при -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	14 g
Тип кріплення	Можливість вкручування
Пневматичний порт 1	M6
Пневматичне з'єднання 2	M6
Матеріал пружин	Високолегована сталь
Матеріал фільтра	спечена бронза
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал поплавка	POM