



Пневморозподільник MFHB-2-1/4-B

Номер деталі: 546064

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Стандартна номінальна витрата	600 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	G1/4
Робоча напруга	Через електромагнітну котушку, замовляється окремо
Робочий тиск	2 bar...8 bar
Конструкція	Дискове сідло
Тип скидання	Пружина механічна
Ступінь захисту	IP65
Номінальний розмір	7 mm
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	З блокуванням
Час відключення	23 ms
Час увімкнення	12 ms
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...40 °C
Вага продукту	575 g
Під'єднання витяжного повітря пілота 84	M5
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований