


# Колектор FCK-3-PK-4-N

Номер деталі: 546066

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	3 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 bar...10 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	10 g
Пневматичний порт 1	Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою
Пневматичне з'єднання 2	Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм з гайкою
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав