


Колектор FCK-3-PK-6-N

Номер деталі: 546067

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Номінальний розмір | 4.5 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | 0 bar...10 bar |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вага продукту | 14 g |
| Пневматичний порт 1 | Для вставного ніпеля з внутрішнім \varnothing 6 мм, з накидною гайкою |
| Пневматичне з'єднання 2 | Для вставного ніпеля з внутрішнім \varnothing 3 мм з гайкою |
| Матеріал корпусу | Кований алюмінієвий сплав |