



Плита регулятора VABF-S2-1-R5C2-C-10

Номер деталі: 546092

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Ширина | 42 mm |
| На підставі норм | ISO 5599-2 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Багатшарова будова пневматичної частини | Регулятор тиску на 2 і 4 реверсивний |
| Функція регулятора | постійний тиск на виході 3 вторинним вихлопом |
| Додатковий манометр | Можливий |
| Діапазон регулювання тиску | 0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar 7.25 psi...145 psi |
| Тиск на вході 1 | 0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ступінь захисту | IP65 NEMA 4 |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C |
| Вага продукту | 920 g |
| Тип кріплення, багаторівнева конструкція | На колекторній плиті на індивідуальну плиту |
| Підключення манометра | За допомогою кріпильного хомута |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал панелі управління | PA |
| Матеріал корпусу контролера | Алюміній литий під тиском |