

Монтажна плата VABS-S2-1S-G38-B-R3

Номер деталі: 546104

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42 mm
На підставі норм	ISO 5599-2
Положення монтажу	Будь-який
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Робочий тиск	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Діапазон робочої напруги постійного струму	24 V
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Струмове навантаження при 40 °C	2 A
Ступінь забруднення	3
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4 в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	386 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плати	Алюміній литий під тиском