

Модуль заданих значень MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Номер деталі: 546224

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відображення активної уставки	LED жовтий
Індикатор готовності	LED зелений
Діапазон робочої напруги постійного струму	20 V...30 V
Вхідний опір, вхід зовнішнього заданого значення	типово 100 kOhm
Вхідний опір, вхід уставки	3 kOhm
Регульована вихідна напруга	0 V...10 V
Споживання електроенергії при нарузі 24 VDC	1.5 W
Максимальний вихідний струм	27 mA
Залишкова пульсація	10 %
Вхідна напруга зовнішнього заданого значення	0 V...10 V
Регулювання заданого значення напруги живлення	10 V...10.6 V
Регулювання заданого значення струму живлення	6 mA...6.36 mA
Потенціометр для введення зовнішнього заданого значення	2.5 kOhm...10 kOhm
Дозвіл	C-Tick
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	80 g
Перетин з'єднання	2.5 mm ²
Електричне підключення	Гвинтова клемма
Тип кріплення	з DIN-рейкою