

Базовий клапан LF-D-MIDI-U

Номер деталі: 546422

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Midi
Модельний ряд	D
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 µm
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Спечений фільтр з центробіжним сепаратором
Максимальна об'єм конденсату	1,46 fl oz (US)
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	0 psi...240 psi
Стандартна номінальна витрата	94,5 cfm
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	14 °F...140 °F
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Інертні гази
Температура середовища	14 °F...140 °F
Температура навколишнього середовища	14 °F...140 °F
Вага продукту	19691 oz
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію З кронштейном
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC