


Базовий клапан LF-D-MAXI-A-U

Номер деталі: 546435

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Модельний ряд	D
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 µm
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Спечений фільтр з центробіжним сепаратором
Максимальна об'єм конденсату	2,72 fl oz (US)
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	28 psi...180 psi
Стандартна номінальна витрата	175 cfm
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	14 °F...140 °F
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Інертні гази
Температура середовища	41 °F...140 °F
Температура навколишнього середовища	41 °F...140 °F
Вага продукту	37694 oz
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC