

Базовий клапан LFMA-D-MINI-A-U

Номер деталі: 546441

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|--|
| Модельний ряд | D |
| Розмір | Mini |
| Конструкція | волоконний фільтр |
| Ступінь фільтрації | 0.01 µm |
| Відведення конденсату | Повністю автоматичний |
| Робочий тиск | 21 psi...180 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Інертні гази |
| Ефективність фільтра | 99.9999 % |
| Кришка контейнера | Металевий захист |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура середовища | 33,8 °F...140 °F |
| Температура навколишнього середовища | 14 °F...140 °F |
| Залишковий вміст мастила | 2,7E-07 oz/yd ³ |
| Тип кріплення | за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів |
| Положення монтажу | по вертикалі +/- 5° |
| Матеріал корпусу | Цинк дитий під тиском |
| Матеріал фільтра | Боросилікатне волокно |
| Матеріал ємності | PC |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Вага продукту | 7032 oz |