


Базовий клапан LFR-D-7-MIDI-A

Номер деталі: 546464

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Midi
Модельний ряд	D
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 µm
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Фільтр-регулятор з манометром
Максимальна об'єм конденсату	1,46 fl oz (US)
Кришка контейнера	Металевий захист
манометр	G1/4 підготовлено
Робочий тиск	28 psi...180 psi
Діапазон регулювання тиску	6,9 psi...105 psi
Максимальний гістерезис тиску	3 psi
Стандартна номінальна витрата	73,5 cfm
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	14 °F...140 °F
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Інертні гази
Температура середовища	41 °F...140 °F
Температура навколишнього середовища	41 °F...140 °F
Вага продукту	25317 oz
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC