

# Адаптер AD-G3/4-3/4NPT-I

Номер деталі: 546550

FESTO



## Технічні дані

| Особливості  | Значення                 |
|--|--------------------------|
| Номінальний розмір   | 18.3 mm                  |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні           | -0.95 bar...10 bar       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                            | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS   | VDMA24364-B1/B2-L        |
| Температура навколишнього середовища                       | -10 °C...60 °C           |
| Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1 | 60 Nm                    |
| Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2 | 32 Nm                    |
| Номінальний момент затягування                             | 45 Nm                    |
| Допустимий номінальний моменту затягування                 | ± 20 %                   |
| Вага продукту  | 195.64 g                 |
| Пневматичний порт 1  | Зовнішня різьба G3/4     |
| Пневматичне з'єднання 2                                    | Внутрішня різьба 3/4 NPT |
| Інформація про матеріали                                   | Відповідно до RoHS       |
| Матеріальні ущільнення                                     | PVC                      |
| Матеріал корпусу   | Оцинкована сталь         |