

# Адаптер AD-3/4NPT-G3/4-I

Номер деталі: 546551

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	19.05 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	32 Nm
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	60 Nm
Вага продукту	98.13 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба 3/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G3/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PVC
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь